

Garant**SCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7130-2,
Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3538 120404
GTIN	4067263096665
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 mm/min
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
število kosov	50
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Globina reza $a_{p\max}$	4:25 mm
Toleranca	M
Glavna uporaba	M

Podatkovni list

Vsebina	260765 HB7130-2
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3538 120404