

Garant
Strojni navojni sveder za žične navojne vložke HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	133550 EG-M3
GTIN	4045197862020
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:

Navojni sveder v skladu z **DIN 40435** (podoben DIN 371/DIN 376).
Kakovosten substrat in prevleka TiCN zagotavljata zelo dolgo življenjsko dobo. Primeren za široko področje uporabe za različne materiale.

Uporaba:

Za izdelavo vpenjalnih navojev EG v skladu z metričnimi ISO-navoji **DIN 8140** za **žične navojne vložke STI** (Screw Threat Insert).

Napotek:

Obvezno upoštevajte **Ø osnovne izvrtine** (glejte tabelo) !

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 40435

Kakovost: 6H mod.

Korak navoja: 0,5 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

Ø držala D_s: 4,5 mm

4-kotno držalo □: 3,4 mm

Ø osnovne izvrtine: 3,15 mm

Tehnični opis

Korak navoja	0,5 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Ø držala D _s	4,5 mm
Ø osnovne izvrtine	3,15 mm
Ø navoja	3 mm

Število vpenjalnih utorov	3
Kakovost	6H mod.
Število rezil Z	3
Standard	DIN 40435
Celotna dolžina L	63 mm
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	9 mm
Velikost navoja	M3
Prevleka	TiCN
Vrsta navoja	EG-M
Kot profila	60 stopinj
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri