



Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HBT020



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3902 09T304
GTIN	4067263092476
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	3,25 mm
Vsebina	250188 HBT020
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Prevleka	TiCN
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3902 09T304