

Garant**VBMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7020-2, Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2856 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 mm/min
Globina reza $a_{p\max}$	2,5 mm
Vsebina	261152 HB7020-2
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
število kosov	50
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Podatkovni list

Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2856 160404