

Garant**Strojni navojni sveder za žične navojne vložke HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133550 EG-M16
GTIN	4045197862099
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Navojni sveder v skladu z **DIN 40435** (podoben DIN 371/DIN 376).

Kakovosten substrat in prevleka TiCN zagotavljata zelo dolgo življenjsko dobo. Primeren za široko področje uporabe za različne materiale.

Uporaba:

Za izdelavo vpenjalnih navojev EG v skladu z metričnimi ISO-navoji **DIN 8140** za **žične navojne vložke STI** (Screw Threat Insert).

Napotek:

Obvezno upoštevajte **Ø osnovne izvrtine** (glejte tabelo) !

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 40435

Kakovost: 6H mod.

Korak navoja: 2 mm

Celotna dolžina L: 125 mm

Ø držala D_s: 14 mm

4-kotno držalo □: 11 mm

Ø osnovne izvrtine: 16,5 mm

Tehnični opis

Ø držala D _s	14 mm
Ø navoja	16 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Ø osnovne izvrtine	16,5 mm
Število rezil Z	4

Rezalni material	HSS E PM
4-kotno držalo □	11 mm
Standard	DIN 40435
Kakovost	6H mod.
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	2 mm
Globine navoja	48 mm
Velikost navoja	M16
Prevleka	TiCN
Vrsta navoja	EG-M
Kot profila	60 stopinj
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri