

Garant

VBMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 110302



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2857 110302
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
Vsebina	261142 HB7035-2
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110302
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	1,75 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2857 110302