

Garant

**VBMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7020-2,
Velikost: 110304**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2862 110304
GTIN	4067263095866
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	1,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	261224 HB7020-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 350 mm/min

Podatkovni list

število kosov	50
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2862 110304