

Garant**VBMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7020-2,
Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2862 160404
GTIN	4067263095880
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vsebina	261232 HB7020-2
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 350 mm/min
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P

Podatkovni list

število kosov	50
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2862 160404