

Garant
Strojni navojni sveder za žične navojne vložke HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M12

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	138200 EG-M12
GTIN	4045197866967
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:

Navojni sveder v skladu z **DIN 40435** (podoben DIN 371/DIN 376).

Kakovosten substrat in prevleka TiCN zagotavljata zelo dolgo življenjsko dobo. Primeren za široko področje uporabe za različne materiale.

Uporaba:

Za izdelavo vpenjalnih navojev EG v skladu z metričnimi ISO-navoji **DIN 8140** za **žične navojne vložke STI** (Screw Threat Insert).

Napotek:

Obvezno upoštevajte **Ø osnovne izvrtine** (glejte tabelo) !

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 40435

Kakovost: 6H mod.

Korak navoja: 1,75 mm

Celotna dolžina L: 110 mm

Ø držala D_s: 11 mm

4-kotno držalo □: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 12,5 mm

Tehnični opis

Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	12,5 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Kakovost	6H mod.
4-kotno držalo □	9 mm

Ø držala D _s	11 mm
Rezalni material	HSS E PM
Ø navoja	12 mm
Korak navoja	1,75 mm
Standard	DIN 40435
Celotna dolžina L	110 mm
Globine navoja	36 mm
Velikost navoja	M12
Prevleka	TiCN
Vrsta navoja	EG-M
Kot profila	60 stopinj
Oblika presekanega dela	E
Kot spirale	45 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri