

Garant**Varčno pakiranje RDMW 12T3 MOTN, HB7505, 50 kos****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2148 HART
GTIN	4069515046695
Razred artikla	GGN

Opis**Primerno za:**

GARANT rezkarji za kopirno in plano rezkanje št. 212145–212160.

Vsebina:

50 x 212275 TRDO

Napotek:

Vse rezalne obračalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{pmax} = 2,5 \text{ mm}$.**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Tip	HART
ISO-oznaka obračalne ploščice	RDMW 12T3 MOTN
Vsebina	50 kos
Zvrst	HB7505
Podajanje f_z na zob	0,16 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	275 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	275 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	250 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	125 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	155 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	140 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno	110 m/min	H
GG(G)	primerno	240 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2148 HART