

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/16mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251721 32/16 |
| GTIN | 4045197867186 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Nastavitveni kot κ | 117,5 stopinj |
| Podložna ploščica | 259031 39 |
| Višina vpenjanja L_2 | 31 mm |
| Vijak za vpenjalno spono | 259021 4 |
| Vpenjalna spona | 259038 2 |
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 40 mm |
| Srednji premik L_3 | 22 mm |
| Vijak za podložno ploščico | 259025 3 |
| ISO-oznaka držala | A32S MVPNR/L 16 |
| Velikost ploščice | 16 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VN.. 1604.. |
| Celotna dolžina L | 250 mm |
| Ø držala D_s | 32 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Vrsta uporabe | levi |
| Globina notranjega struženja do | 3xD |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| z notranjim hlajenjem | da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Podložna ploščica Tip 39 | 259031 39 |
| Vijak za vpenjalno spono Tip 4 | 259021 4 |
| Vpenjalna spona Tip 2 | 259038 2 |
| Vijak za podložno ploščico Tip 3 | 259025 3 |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |