

LOCTITE**Sredstvo za spajanje, 50 ml, Tovarniška številka: 648**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083341 648
GTIN	5010266006659
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Pri spajanju pride do trdne medsebojne povezave dveh ali več delov. Pri uporabi lepila se za trdno povezavo uporabi celotna površina za spajanje. Omogočijo se velik prenos sile in dinamične obremenitve (velika strižna trdnost).

Uporaba:

Univerzalno sredstvo za povezovanje, visoka temperaturna obstojnost. Predvsem za ležaje, gredi ipd.

Napotek:

Površine je treba predhodno obdelati z univerzalnim čistilom art. 083391 in art. 083392.

Tehnični opis

Oznaka za nevarne snovi	GHS05: Jedkost
Oznaka za nevarne snovi	GHS07 Pozor
Oznaka proizvajalca	LOCTITE 648
Trdnost po	10 min
Minimalni odlomni moment	29 Nm

Dinamična viskoznost	450 - 550 mPas
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Lastnost	Tolerantnost na olje
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Količina polnjenja	50 ml
Primerno za področje uporabe	Povezava z zračnostjo ali tesnim prilgom
Primerno za področje uporabe	Spajanje
Kemična osnova	Uretan metakrilat
Oblika	tekoče
Maksimalna velikost reže	0,15 mm
Barva	zelena
Primerno za material	Jeklo
Temperatura skladiščenja	8 - 21 °C
Vnetišče	93,3 °C
Temperaturno območje uporabe	-75 - 180 °C
Funkcionalna trdnost po	3 h
Demontaža	Samo s segrevanjem
Razred trdnosti	Zelo trdno
Gostota	1,1 g/cm ³
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Sredstvo za spajanje

Pribor

Peristaltična ročna tlačilka z garnituro dozirnih igel Za velikost navoja 50 ml

083344 50