

**Garant****Roto rezkar, Karbidna trdina, Tip: J1013****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	541000 J1013
GTIN	4045197521903
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**Rezkalni čepi GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Konusna oblika za **grezenje** in **posnemanje roba**.

**Posebna oblika grezilni stožec** (KSJ). Kot 60°.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Napotek:**

Zmanjšano število vrtljajev za roto rezkarje s celotno dolžino 120 mm: maksimalno 11.000 min<sup>#1</sup>

**Tehnični opis**

Kratka oznaka	Z3
Opis oblike	Grezilni stožec
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Oblika	J1013
Celotna dolžina	53 mm
Kot	60 stopinj
Ø glave	10 mm
Ø držala	6 mm

Dolžina glave	13 mm
Serijska	Ozobje Z3
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar