

**Garant****Roto rezkar, Karbidna trdina, Tip: MN1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	541000 MN1225
GTIN	4045197609823
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**Rezkalni čepi GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Kombinirana** oblika iz koničastega stožca in kija za odstranjevanje zarobka in robljenje **notranjih in zunanjih robov**. Specialna geometrija ozobja za **optimalno vodenje tudi na ostrih robovih..**

**Posebna oblika zarobek** (MN), notranji/zunanji.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Napotek:**

Zmanjšano število vrtljajev za roto rezkarje s celotno dolžino 120 mm: maksimalno 11.000 min<sup>#1</sup>

**Tehnični opis**

Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Opis oblike	Zarobek

Kratica ozobja	Z3
Ø glave	12 mm
Celotna dolžina	70 mm
Oblika	MN1225
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm
Serija	Ozobje Z3
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar