

HOLEX®
Vpenjalni trn za rezkalne glave Form A, SK 40 kratka, Ø trna d1: 16 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301020 16
GTIN	4045197293893
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

- **Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.**
- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**

Obseg dobave:

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308810 – 308830, specialni ključ art. 309840.

Standard: DIN 6357

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Oblika: A

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Natančnost krožnega teka: ≤ 6 µm

Previsna dolžina A: 35 mm

Zunanji Ø D: 38 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L₄: 17 mm

Nadomestna matica za rezkarje art. 309860: 16

primerni specialni ključ art. 309840: 16

Tehnični opis

Nadomestna matica za rezkarje art. 309860	16
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	17 mm
Ø trna d ₁	16 mm
Previsna dolžina A	35 mm
primerni specialni ključ art. 309840	16
Zunanji Ø D	38 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC

Pribor

Specialni ključ za Ø trna 16 mm	309840 16
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308830 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 16 mm	309860 16
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308812 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
	308801 40

Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 29 mm) za strmi konus 40

308630 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Pritezni čep Mazak, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40

308640 40

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40

308785 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40

308635 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40

308700 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308650 40

Momentni nastavek za pritezne čepo po DIN 69872 za strmi konus 40 SK

308810 40

Specialni ključ za Ø trna 40 mm

309840 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepo po DIN 69872 za strmi konus 40 SK

308820 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308802 40

Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm

309860 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40

308605 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40

308720 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40

308660 40