



Težki ročni vrtalni stroj, Tip: 720549



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075155 720549
GTIN	4014586876443
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Zmogljiv vrtalni stoj z nastavitvijo števila vrtljajev za prilagodljivo uporabo v kovinski industriji.

- **Desni/levi tek za rezanje navoja do M12.**
- **Kakovostna kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava Röhms SUPRA SK.**
- **Drсна sklopka za odklop vrtilnega momenta.**
- **Visokozmogljiv 1200 W motor s stabilnim vrtilnim momentom.**

Z mehanskim dvostopenjskim gonilom.

Prednosti:

Kakovostna kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava Röhms.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrovpenjalno vrtalno glavo 3 – 16 mm in dodatnim ročajem.

Napotek:

Ustrezne spiralne svedre najdete od art. 114000 naprej.

Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Vpenjalno območje vrtalne glave	3 - 16 mm
Oznaka proizvajalca	BOS 16-2
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji	16 mm

Vrtalna glava / vpenjalo	1/2 cole-20 UNF
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji	50 mm
Masa	3,7 kg
Poraba moči	1200 W
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji	50 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji	10 mm
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 520 min ⁻¹
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 1600 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj