

**Garant****VCGT 160402 FN, PKD, Posnetje roba rezalnih robov: TWF****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265892 TWF
GTIN	4045197452863
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

**PKD** – polikristalni diamant, finozrnat. Gladilno struženje, oster rezilni rob za manjši rezalni pritisk.

**Uporaba:**

Za aluminij, aluminijeve zlitine, barvne kovine, umetne mase, vezane materiale, titanove zlitine, sintrane kovine.

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov	TWF
Hitrost rezanja $v_c$ za G(C)FK	400 - 900 m/min
Globina reza $a_p$	0,1 - 1 mm

Hitrost rezanja $v_c$ za aluminij < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Zvrst	PKD
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	PKD
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160402 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	PKD
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje