

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 32/16mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	259025 3
Vijak za vpenjalno spono	259021 4
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	40 mm
Velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica	259031 39
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Višina vpenjanja $L_2$	31 mm
Celotna dolžina $L$	250 mm
Srednji premik $L_3$	22 mm
Vpenjalna spona	259038 4
ISO-oznaka držala	A32S MVUNR/L 16
Ø držala $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Vpenjalna spona Tip 4	259038 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vijak za vpenjalno spono Tip 4	259021 4
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500