

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	250 mm
Podložna ploščica	259031 39
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
ISO-oznaka držala	A32S MVUNR/L 16
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Srednji premik L_3	22 mm
Vpenjalna spona	259038 4
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Vijak za vpenjalno spono	259021 4
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Velikost ploščice	16 mm
Ø držala D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Vijak za vpenjalno spono Tip 4	259021 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
Vpenjalna spona Tip 4	259038 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500