

**Garant****VCGT 160404 FN, PKD, Posnetje roba rezalnih robov: N****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265897 N
GTIN	4045197644718
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

**PKD** – polikristalni diamant, finozrnat. Nevtralna, brez lomilca odrezkov.

**Uporaba:**

Za aluminij, aluminijeve zlitine, barvne kovine, umetne mase, vezane materiale, titanove zlitine, sintrane kovine.

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,03 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za nž-kovine	300 - 1500 m/min
Posnetje roba rezalnih robov	N
Hitrost rezanja $v_c$ za aluminij < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,1 - 2,5 mm

Hitrost rezanja $v_c$ za G(C)FK	150 - 600 m/min
Zvrst	PKD
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	PKD
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160404 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	PKD
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje