

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 40/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	259025 3
Celotna dolžina L	300 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
Srednji premik L ₃	27 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	50 mm
Velikost ploščice	16 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Višina vpenjanja L ₂	38,5 mm
Vpenjalna spona	259038 4
Podložna ploščica	259031 39
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
ISO-oznaka držala	A40T MVUNR/L 16
Ø držala D _s	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 39	259031 39
Vpenjalna spona Tip 4	259038 4
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500