

Garant

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, izvedba HT z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302031 16
GTIN	4045197644770
Razred artikla	31H

Opis

Izvedba:

- Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Možnost za aksialni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

Uporaba:

- Za vrtanje, povrtavanje in za fino in grobo odrezovanje pri rezkanju.
- Prenos vrtilnih momentov do 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
- Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308820–308835, reducirni nastavek št. 302135–302187.

Napotek:

V = maksimalni zamik!

Pazljivo pri predolghih orodjih in obdelavi TPC.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	64,5 mm
Uporabna dolžina L ₁	45,5 mm

Podatkovni list

Vpenjalni premer D_1	16 mm
Zunanji $\varnothing D$	46 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvertina za hladilni kanal	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava