

3M Roloc™**Brusna plošča 777F, Ø 50,8 mm, Zrnatost: 50**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	554025 50
GTIN	30051144766308
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Hitrovpeljalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba zaradi keramičnih brusnih zrn (CER) s samodejnim ostrenjem.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

Barvna koda	zelena
Zrnatost	50
Ø plošče	50,8 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)

Kratika za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Oznaka proizvajalca	777F
za hitrovpensalni sistem	Roloc™
Maksimalno število vrtljajev	25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 50 mm	554090 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmtrda Zunanji Ø 50 mm	554089 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmpolfina Zunanji Ø 50 mm	554092 50
	554091 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm mehka Zunanji Ø
50 mm

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm srednje trda
Zunanji Ø 50 mm

554093 50