



Polnilnik baterij, Tip: 4L



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 081590 4L |
| GTIN | 4013674021062 |
| Razred artikla | 08C |

Opis

Izvedba:

Mikroprocesorsko krmiljene naprave za polnjenje in vzdrževanje akumulatorskih celic z **nadzorom posameznih polnilnih mest** in prepoznavanjem okvarjenih akumulatorjev. Prikaz stanja za posamezno polnilno mesto, samodejni izklop napajanja z zaščito pred čezmernim polnjenjem in **vzdrževalno polnjenje**. Vhodna napetost 100–240 V. Z LCD prikazovalnikom za podroben nadzor postopka polnjenja. Dodaten izhod USB-A za polnjenje 5 V, 1000 mA, omrežni napajalni del (100–240 V).

Uporaba:

Polnilna mesta za NiMH/NiCd-akumulator: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA ali 1-3 × Baby C ali 1-2 × Mono D.

Vmesnik: Vmesnik Digimatic

Nazivna napetost: 100 - 240 V

maksimalni tok polnjenja: 0,45 A

Maksimalno število polnilnih mest: 4

Število polnilnih mest za USB: 1

Dolžina: 105 mm

Širina: 65 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| maksimalni tok polnjenja | 0,45 A |
| Dolžina | 105 mm |
| Število polnilnih mest za USB | 1 |
| Maksimalno število polnilnih mest | 4 |
| Širina | 65 mm |
| Višina | 27 mm |
| Nazivna napetost | 100 - 240 V |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic |
| Vrsta izdelka | Polnilniki akumulatorjev |