

**Garant****Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij, PKD, Širina zareze w: 3mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273749 3
GTIN	4045197498717
Razred artikla	21L

## Opis

### Izvedba:

**Z lasersko obdelanim lomilcem odrezkov** za optimalno ustvarjanje odrezkov.

## Tehnični opis

Toleranca širine zareze w	±0,03 mm
Širina zareze w	3 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	PKD
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	PKD
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	650 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	650 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	650 m/min	N
CuZn	primerno	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	primerno	400 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		