

**Garant**

**Vpenjalni trn za rezkalno glavo z izvrtino za hladilni kanal, PSC 80 kratka, Ø trna d1: 27mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308551 27
GTIN	4045197870704
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje valjastih čelnih rezkarjev in rezkalnih glav s prečnim utorom.

**Obseg dobave:**

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar art. 309860.

Cev za hladilno sredstvo in nasadni ključ art. 309885; 309893.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	50 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	27
Primeren specialni ključ art. 309840	27
Zunanji Ø D	60 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	27 mm
Trn za rezkarje	PSC 80 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

---

## Pribor

Specialni ključ za $\varnothing$ trna 27 mm	309840 27
---	-----------