

Garant
Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 2,25×D, desno, Ø DC: 10mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268467 10
GTIN	4045197470133
Razred artikla	21X

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Cilindrično držalo **z zvezo**.

Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

Napotek:

· **Izberite čim večje radije vogala rezila.**

· **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Orodje za struženje in vrtanje, **pri konstrukcijskem jeklu z dolgimi odrezki in nerjavnih jeklih z dolgimi odrezki uporabljati le do 1,5 × D.**

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 31
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 05T1..
Toleranca Ø izvrtine D	0/+0,22 mm
Nazivni Ø D	10 mm
Ø držala D _s	12 mm
Dolžina držala L _s	42 mm
Uporabna dolžina L ₁	22,5 mm
Ø d ₂	16 mm

Prevesna dolžina L _A	28 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 31	269028 31
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500