

**DNMA 150604, BUX220, Izvedba rezalnih robov: M****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 255584 M |
| GTIN | 4045197817648 |
| Razred artikla | 22I |

Opis**Izvedba:**

- **Izvedba ne omogoča naknadno brušenje.**
- **Enorezilni.**

Napotek:

Druge oblike, velikosti in radiji rezil obračalnih ploščic so dobavljivi po ponudbi.

Zvrst: BUX220

Posnetje roba rezalnih robov: M

Globina reza a_p : 0,1 - 0,5 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 200 m/min

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|--------------|
| Zvrst | BUX220 |
| Globina reza a_p | 0,1 - 0,5 mm |
| Posnetje roba rezalnih robov | M |
| Radij rezila | 0,4 mm |

| | |
|---|---|
| Podajanje f | 0,1 - 0,2 mm/v |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 80 - 200 m/min |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | CBN |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMA 150604 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Značilnost blagovnega imena | BUX220 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |