

Garant**Roto rezkar Z9 – zelo grobi (nž/Al), HM, Tip: F1630****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	543709 F1630
GTIN	4045197522429
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Posebej čvrsto držalo Ø 8 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Krožni lok** (RBF).

Uporaba:

Za rezkanje z najvišjo obremenitvijo.

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Opis oblike	Okrogli lok
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo grobo (nž/Al)
Celotna dolžina	70 mm
Oblika	F1630
Kratica ozobja	Z9
Ø glave	16 mm
Ø držala	8 mm
Dolžina glave	30 mm
Serijska	Ozobje Z9

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		