

**DCMW 070204, BUX220, Izvedba rezalnih robov: M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265762 M
GTIN	4045197818089
Razred artikla	22I

**Opis****Izvedba:**

- **Izvedba ne omogoča naknadno brušenje.**
- **Enorezilni.**

**Napotek:**

Druge oblike, velikosti in radiji rezil obračalnih ploščic so dobavljive po ponudbi.

Zvrst: BUX220

Posnetje roba rezalnih robov: M

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 200 m/min

**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	BUX220
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 200 m/min

Posnetje roba rezalnih robov	M
Globina reza $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMW 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	BUX220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje