

## Navoj Kontrolni navojni trn, Navoj: M3



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 486000 M3     |
| GTIN                  | 2050001690906 |
| Razred artikla        | 48B           |

### Opis

#### Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

**Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, 1.del, oblika R).** Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

#### Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

Tolerančni razred 6H (do M 1,4 = 5H).

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Dodatni pribor:

Mejni kontrolni trn za izvrtino jedra art. 486055.

#### Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

### Tehnični opis

|              |        |
|--------------|--------|
| Navoj        | M3     |
| Korak navoja | 0,5 mm |
| Kakovost     | 6H     |
| Vrsta navoja | M      |
| Standard     | DIN 13 |
| Kakovost     | 6      |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tolerančno polje | H                            |
| Vrsta šablone    | Kontrolna šablona            |
| Vrsta šablone    | Šablona                      |
| Kalibriranje     | L10                          |
| Vrsta izdelka    | Kontrolni mejni navojni trni |

**Storitve**

|   |           |
|---|-----------|
| DAkkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni $\varnothing$ 90 mm | 028590 90 |
| Kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni $\varnothing$ 3 mm        | 028550 3  |