


Garant**WCHX 05T102, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268476 UNI
GTIN	4045197470447
Razred artikla	21K

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 10.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 10 mm

Zvrst: HB7130

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 65 - 200 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	UNI
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	65 - 200 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Tip	UNI
Zvrst	HB7130
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WCHX 05T102
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	10 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje