

**Garant****WCHX 040102, Tip: SM**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268472 SM
GTIN	4045197470300
Razred artikla	21K

## Opis

**Primerno za:**

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 8.

Ustrezno za  $\varnothing$  orodja  $D_c$ : 8 mm

Zvrst: HB7120

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 110 - 220 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 110 - 140 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 220 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	110 - 140 m/min
Glavna uporaba	P
Tip	SM
Dodatna uporaba	M
Zvrst	HB7120
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	WCHX 040102
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Ustrezno za $\emptyset$ orodja D <sub>c</sub>	8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje