

Garant**TCMT 110202, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260950 HB7120-1
GTIN	4045197818591
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje