

## Navoj Kontrolni navojni trn, izmet, Navoj: M48



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486030 M48
GTIN	4045197213150
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

**Dobra in izmetna stran na ločenih trnih (DIN 2240, 2. del, oblika GE).**

#### Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

Tolerančni razred 6H (do M 1,4 = 5H).

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

### Tehnični opis

Kakovost	6H
Korak navoja	5 mm
Navoj	M48
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M
Tolerančno polje	H
Kakovost	6

Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Kalibriranje	L11
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni trni, izmet

**Storitve**

DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn, dober ali izmet maksimalni $\varnothing$ 90 mm	028540 90
Kalibriranje kontrolnega navojnega trna, dober ali izmet maksimalni $\varnothing$ 60 mm	028500 60