

Garant**TCMT 16T308, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260988 HB7120-1
GTIN	4045197818775
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje