

Garant**VBMT 110302, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261142 HB7120-1
GTIN	4045197818782
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7120-1
Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje