

**Garant****VC.T 160402, Zvrst: HB7120-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261370 HB7120-1
GTIN	4045197818881
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160402

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje