

**Garant****SCMT 09T308, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260744 HB7140-1 |
| GTIN                  | 4045197819215   |
| Razred artikla        | 21G             |

## Opis

SCMT 09T308 HB7140-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

## Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Globina reza $a_p$                      | 0,2 - 1,5 mm    |
| Radij rezila                            | 0,8 mm          |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 70 - 260 m/min  |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,3 mm/v  |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen |
| Lomilec odrezkov                        | VS              |
| Zvrst                                   | HB7140-1        |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Glavna uporaba                      | M                                       |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava                       |
| Rezalni material                    | Karbidna trdina                         |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | SCMT 09T308                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 4                                       |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |