

Garant
WCHX 060202, Tip: SM


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268480 SM
GTIN	4045197470546
Razred artikla	21K

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 11.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 11 mm

Zvrst: HB7120

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 220 m/min

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 110 - 140 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 220 m/min
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	110 - 140 m/min
Tip	SM
Radij rezila	0,4 mm
Dodatna uporaba	M
Zvrst	HB7120
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	WCHX 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Ustrezno za \emptyset orodja D _c	11 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje