

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 25/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273758 25/2
GTIN	4045197584045
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Napotek:**

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

**Tehnični opis**

Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funkcijska širina $L_4$	26,5 mm
Širina zareze w	2 mm
Dolžina glave $L_1$	33,5 mm
Globina zareze $t_{maks}$	14 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina držala b	25 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke  
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni  
vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

Vpenjalni vijak Tip 6

279815 6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni  
vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600