



Brusna plošča CC-GRIND-SOLID SG-INOX, Ø plošče: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566362 125
GTIN	4007220237137
Razred artikla	550

Opis

Izvedba:

Agresiven brusni disk z **vgrajenim krožnikom iz steklenih vlaken** in **patentiranim sistemom vpenjanja in hlajenja**.

Površinska uporaba brez poškodbe obdelovanca zaradi vpenjalne matice. Uporaba z adapterjem art. 566365.

Za zelo veliko zmogljivost odstranjevanja pri obdelavi INOX-a.

Uporaba:

Za **brušenje trdih in hrapavih** površin in robov.

Ekonomična alternativa ploščam za grobo brušenje z **bistveno zmanjšano obremenitvijo z vročino, hrupom, prahom in vibracijami**.

Upoštevajte nizek kot naklona in zmogljivost pogonskega stroja (>1200 W).

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	125 mm
Maksimalno število vrtljajev	12200 min ⁻¹
Kratica za brusno sredstvo	Keramika

Delež železa, žvepla in klora za material	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	INOX
maksimalna obodna hitrost	5-15 stopinj
Število ravni	80 m/s
Vrsta izdelka	1
	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalna prirobnica M14 za CC-GRIND-SOLID za Ø plošče 115/125 mm

566365 115/125