

**Garant**

**Nož za notranje zarezovalno struženje, desni, Ø držala DS/širina zarezane w:  
16/3mm**


**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273790 16/3
GTIN	4045197525024
Razred artikla	21W

**Opis**
**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Tehnični opis**

$t_{\text{maks}}$ za notranjo obdelavo	6 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{\text{min}}$	23 mm
Srednji premik $L_3$	14,5 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Širina zarezane w	3 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Prevesna dolžina $L_1$ odmaknjenih držal	30 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Področje uporabe	Radialni notranji utori
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25