

**Garant****WCHX 10T308, Tip: ALU**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268494 ALU    |
| GTIN                  | 4045197470942 |
| Razred artikla        | 21K           |

## Opis

### Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 20.

Ustrezno za  $\varnothing$  orodja  $D_c$ : 20 mm

Zvrst: HU70AL

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 300 - 600 m/min

Hitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 180 m/min

## Tehnični opis

|  |                 |
|--|-----------------|
| Radij rezila                             | 0,2 mm          |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo  | 300 - 600 m/min |
| Glavna uporaba                           | N               |
| Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo | 180 m/min       |
| Tip                                      | ALUMINIJ        |
| Dodatna uporaba                          | K               |
| Zvrst                                    | HU70AL          |
| Rezalni material                         | HM              |

|   |   |
|---|---|
| ISO-oznaka obračalne ploščice                 | WCHX 10T308                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil             | 3                                       |
| Ustrezno za $\emptyset$ orodja D <sub>c</sub> | 20 mm                                   |
| Vrsta izdelka                                 | Obračalna rezalna ploščica za struženje |