

**Brusni stroj z dvema brusnima ploščama DS, 400 V, Tip: DS04/150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Razred artikla	03S

Opis**Izvedba:**

Izredno miren tek motorja zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri **neprekinjenem obratovanju. Dobava brez brusnih plošč.**

S 25,4 mm gredjo.

Izredno robustni brusni stroji na trifazni izmenični tok z dvema brusnima ploščama v namizni izvedbi. Čvrsti nasloni za obdelovance, zaščita proti ponovnemu zagonu in ščitniki za oči zagotavljajo uporabniku varno delo.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Napotek:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100.

Poraba moči: 250 W

Maksimalno število vrtljajev: 2900 min⁻¹

\varnothing brusne plošče D: 150 mm

Širina brusne plošče T: 25 mm

\varnothing izvrtine brusne plošče H: 25,4 mm

Masa: 14 kg

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	2900 min ⁻¹
Masa	14 kg

Poraba moči	250 W
Oznaka proizvajalca	DS04/150
Širina brusne plošče T	25 mm
Ø izvrtine brusne plošče H	25,4 mm
Ø brusne plošče D	150 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Brusni stroj z dvema brusnima ploščama

Pribor

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK80	596100 EK80
Strojno stojalo Primerno za stroj DS04	077513 DS04
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC46	596100 SC46
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip C800	596100 C800
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80	596100 SC80
Prislonska miza za obdelovanec, desna Tip AT1	077525 AT1
Ščitnik za oči za art. 077502 Tip DS1	077509 DS1
Prislonska miza za obdelovanec, leva Tip AT1	077519 AT1