

Garant**Garnitura brusnih čepov fini, AR, Število brusnih čepov: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	550100 10
GTIN	4045197239082
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Brusni čepi GARANT (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje **robov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Držalo Ø 3 mm × 30 mm. Priporočena obodna hitrost 30–50 m/s.

Keramično vezani brusni čepi z **roza plemenitim korundom (AR)**. Srednje trda izvedba.

Garnitura z izbranimi brusnimi čepi v največkrat uporabljenih oblikah in dimenzijah.

Uporaba:

Za univerzalno obdelavo **nelegiranih in nizko legiranih jekel in jeklene litine**.

Priporočena rezalna hitrost 30 – 50 m/s.

Obseg dobave:

Po 1 brusni čep ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

Tehnični opis

Število brusnih čepov	10
Stopnja preciznosti	fina
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	AR
Ø držala	3 mm
Dolžina držala	30 mm
Vrsta izdelka	Brusni čep