

**Garant****Garnitura brusnih čepov grobi, AR, Število brusnih čepov: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	550200 10
GTIN	4045197239099
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Brusni čepi GARANT (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje **robov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Držalo Ø 6 mm × 40 mm

Keramično vezani brusni čepi z **roza plemenitim korundom (AR)**. Srednje trda izvedba.

Garnitura z izbranimi brusnimi čepi v največkrat uporabljenih oblikah in dimenzijah.

**Uporaba:**

Za univerzalno obdelavo **nelegiranih in nizko legiranih jekel in jeklene litine**.

Priporočena rezalna hitrost 30 – 50 m/s.

**Obseg dobave:**

Po 1 brusni čep ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.

**Tehnični opis**

Število brusnih čepov	10
Stopnja preciznosti	groba
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	AR
Ø držala	6 mm
Dolžina držala	40 mm
Vrsta izdelka	Brusni čep