



## Hitrozamenljiva glava za stružne nože, Tip: C



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318000 C
GTIN	4045197315717
Razred artikla	36A

### Opis

#### Uporaba:

Glavo držala s plano brušeno osnovno površino položite na čim bolj ravno podlago in jo pritrdite. Pred tem je treba izvrtino centrirne plošče ustrezno postružiti. Naravnanje poteka z vpetim držalom in nožem za notranje struženje, ki sta poravnana pravokotno na plano ploščo. Nato kazalec pomaknite na oznako 0 na skali in trdno privijte vpenjalni vijak. Za natančno struženje ali grobo odrezovanje je priporočljivo, da zatič zavarujete z 2 moznikoma. Izvrtine zato so izdelane.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 ročico ekscentra za art. 318000 in 1 vpenjalnim ključem za art. 318100; 318200.

### Tehnični opis

maksimalni preves A	100 mm
maksimalna višina stružnega noža h	45 mm
maksimalna pogonska moč stružnice	11,04 kW
maksimalna širina sani SB	180 mm
Višina	105 mm
Ø izvrtine centrirne plošče	16 mm
Ø izvrtine glave	40 mm

Tip	C
Širina	200 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož

## Pribor

Hitrozamenljivo držalo nožev za notranje struženje Tip C40	318200 C40
Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip C40/150	318100 C40/150
Hitrozamenljivo držalo nožev za notranje struženje Tip C50	318200 C50
Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip C40/170	318100 C40/170
Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip C32/150	318100 C32/150
Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip C32/170	318100 C32/170
Vpenjalni trak za glavo držala noža C	318150 C