


**Pahljačasti brus (SiC), Zrnatost 150, Ø glave × širina glave: 60X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554680 60X30
GTIN	4045197241023
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele so posipane s **brusnimi zrni iz silicijevega karbida (SiC)**. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

Širina glave	30 mm
Zrnatost	150
Priporočeno število vrtljajev	8000 min ⁻¹
Maksimalno število vrtljajev	12700 min ⁻¹
Ø držala	6 mm
Ø glave	60 mm
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Kratika za brusno sredstvo	SiC

Značilnost blagovnega imena

Zrnatost 150

Vrsta izdelka

Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		