

EWS
Aksialno držalo trnov rezkarjev VARIA, V5, Ø trna d1: 27 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319841 27
GTIN	
Razred artikla	33E

Opis
Prednosti:

- **Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.**
- **Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.**
- **Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.**

Uporaba:

Z moznikom. Za rezkarje z vzdolžnimi in prečnimi utori.

Napotek:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Maksimalni zatezni moment pri V3, V4 in V5 pri 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj.

Notranje hlajenje po ponudbi.

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L₄: 33 mm

Širina zveze L₅: 10 mm

Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	33 mm
Ø trna d ₁	27 mm
Širina zveze L ₅	10 mm

Trn za rezkarje

V5

Vrsta izdelka

Trn za rezkarje